

З'єднувальна лінія NEBC-D8G4-ES-5-N-S-R3G4-ET

Номер деталі: 8188946

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN61076-2-114
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Частота підключення	100
Вага продукту	194.5 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона управління
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Гвинтовий фіксатор з поздовжньою накаткою
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Прямокутник
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електричне підключення 2, технологія підключення	RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	8
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	4
Електропідключення 2, тип кріплення	Фіксатор
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...60 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Струмове навантаження при 40 °C	1 А
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Захист від зворотної полярності	Немає
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Екранування	Так
Властивості передачі	Згідно з системою зв'язку AP
Довжина кабелю	5 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів

Особливості	Значення
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	18 мм
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	75 мм
Діаметр кабелю	5.5 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,2 мм
Склад кабелю	2 x 2 x AWG26
Номінальний переріз провідника	AWG26
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Особливі властивості	Маслостійкий
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-20 °C...80 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS Без галогенів Не містить ефіру фосфорної кислоти
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PUR
Колір оболонки кабелю	Сріблясто-сірий з небесно-блакитними смужками
Матеріал корпусу	TPE-U (PUR)
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал гвинтового фіксатора	Нікельована латунь
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PUR)
Матеріал штекерних контактів	Позолочений мідний сплав
Матеріал ізоляційного рукава	PP