

Лінійний портал EXST-100- -

Номер деталі: 8026577

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Лінійний портал
Робочий тиск	-0.95 бар...8 бар
Максимальне прискорення	30 м/с ²
Максимальна швидкість	4 м/с
Точність повторюваності	±0,1 мм
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Рівень шуму	77 дБ(А)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	10 °C...40 °C
Максимальна зусилля технологічне в Z-напрямку	500 Н
Номінальне навантаження з максимальною динамікою	10 кг
Тип кріплення	з монтажним комплектом Зі шліцевими гайками
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS