

# Електромагнітна котушка VACF-B-C1-7

Номер деталі: 8030812

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                              | Значення                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Положення монтажу                                        | Будь-який                              |
| Відповідає стандарту                                     | IEC 61010-1                            |
| Робочий цикл                                             | 100%                                   |
| Клас ізоляції                                            | H                                      |
| Характеристики котушки                                   | 48 V DC: 3,4 W                         |
| Допустимі коливання напруги                              | +/- 10 %                               |
| Дозвіл                                                   | c UL us - Recognized (OL)              |
| Орган сертифікації                                       | UL MH18122                             |
| Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв | -20 - 50 °C                            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                          | 2 - помірний вплив корозії             |
| Відповідність LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Температура середовища                                   | -20 °C...50 °C                         |
| Ступінь захисту                                          | IP65                                   |
| Температура навколишнього середовища                     | -20 °C...60 °C                         |
| Вага продукту                                            | 54.3 г                                 |
| Електричне підключення                                   | Форма C<br>Відповідно до EN 175301-803 |
| Тип кріплення                                            | З накатною гайкою                      |
| Інформація про матеріали                                 | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал корпусу                                         | РА<br>Сталь                            |
| Матеріал магнітної котушки                               | мідь<br>Сталь<br>Thermoplast           |
| Матеріал обмотки                                         | мідь                                   |