



З'єднувальна лінія NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Номер деталі: 8032628

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Частота підключення	50
Вага продукту	125 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка, вузька
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електричне підключення 1, примітка щодо кабельного виходу	Обертається на 180°
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення тип С згідно EN 175301-803
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	3
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	3
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...230 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...230 В
Струмове навантаження при 40 °C	6 А
Стійкість до стрибків напруги	4 кВ
Захист від зворотної полярності	Біполярний
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Довжина кабелю	2.5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	52 мм
Діаметр кабелю	5.2 мм

Особливості	Значення
Допуск діаметра кабелю	± 0,1 мм
Склад кабелю	3 x 0,5 мм ²
Номінальний переріз провідника	0.5 мм ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Зверніть увагу на ступінь забруднення	в змонтованому стані
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал штекерних контактів	Сплав міді з лудженим покриттям
Матеріал ізоляційного рукава	PVC