


# Пневморозподільник VSVA-B-T32N-AZTR-A2-1T1L

Номер деталі: 8033445

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 2x3/2 закритий моностабільний                                                                          |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                                                            |
| Ширина                                                           | 18 мм                                                                                                  |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 400 л/хв                                                                                               |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1<br>Розмір монтажної плити 02 згідно VDMA 24563<br>G1/8 |
| Робоча напруга                                                   | 24 V DC                                                                                                |
| Робочий тиск                                                     | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                                                                 |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                                                                     |
| Дозвіл                                                           | c UL us - Recognized (OL)                                                                              |
| Ступінь захисту                                                  | IP65<br>NEMA 4                                                                                         |
| Вихлопна функція                                                 | З можливістю дроселювання<br>через дросельну плиту<br>Через індивідуальну з'єднувальну плиту           |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                                                                 |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                                              |
| Допоміжне ручне керування                                        | з аксесуарами фіксування<br>Без фіксації                                                               |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                                                                  |
| Контроль подачі повітря                                          | Зовнішній<br>Внутрішній                                                                                |
| Напрямок потоку                                                  | виключно реверсивний                                                                                   |
| Перекриття                                                       | Позитивне перекриття                                                                                   |
| Відображення стану сигналу                                       | LED                                                                                                    |
| Пілотний тиск                                                    | 0.3 МПа...1 МПа<br>3 бар...10 бар                                                                      |
| Швидкість потоку клапана                                         | 600 л/хв                                                                                               |
| Витрата клапана на індивідуальній плиті                          | 500 л/хв                                                                                               |
| Оптимізована пропускна здатність клапана, вбудованого в блок     | 550 л/хв                                                                                               |
| Швидкість потоку клапана, пневматично пов'язаний                 | 400 л/хв                                                                                               |
| Час відключення                                                  | 12 мс                                                                                                  |

| Особливості                                            | Значення                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Час увімкнення                                         | 25 мс                                                                                                                         |
| Робочий цикл                                           | 100%                                                                                                                          |
| Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0 | 1700 мс                                                                                                                       |
| Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом  | 1200 мс                                                                                                                       |
| Максимальне споживання електроенергії                  | 60 mA                                                                                                                         |
| Номінальна робоча напруга постійного струму            | 24 V                                                                                                                          |
| Характеристики котушки                                 | 24 V DC: 1,3 W                                                                                                                |
| Стійкість до стрибків напруги                          | 2,5 кВ                                                                                                                        |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                                                                                                             |
| Допустимі коливання напруги                            | +/- 10 %                                                                                                                      |
| Робоче середовище                                      | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища            | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                               |
| Стійкість до вібрації                                  | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Ударостійкість                                         | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27                                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 0 - відсутність корозійного напруження                                                                                        |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Відносна вологість                                     | 0 - 90 %                                                                                                                      |
| Середовище пілота                                      | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                               |
| Температура навколишнього середовища                   | -5 °C...50 °C                                                                                                                 |
| Вага продукту                                          | 190 г                                                                                                                         |
| Електричне підключення                                 | Plug-in<br>Згідно ISO 15407-2                                                                                                 |
| Тип кріплення                                          | На плиті                                                                                                                      |
| Підключення пілотного повітря 12/14                    | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2                                                                               |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84            | Канальне<br>прийнято не за стандартом<br>За бажанням:                                                                         |
| Пневматичний порт 1                                    | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2                                                                               |
| Пневматичне з'єднання 2                                | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2                                                                               |
| Пневматичний порт 3                                    | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2                                                                               |
| Пневматичне з'єднання 4                                | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2                                                                               |
| Пневматичне з'єднання 5                                | Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-2                                                                               |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                                                                                                            |
| Матеріальні ущільнення                                 | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                                                                            |
| Матеріал корпусу                                       | Алюміній литий під тиском<br>РА                                                                                               |
| Матеріал гвинтів                                       | Оцинкована сталь                                                                                                              |