


Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/2-PE10-VS

Номер деталі: 8203861

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	РС
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Прецизійний поршневий регулятор з пілотним керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом
Робочий тиск	0.6 МПа...1.1 МПа 6 бар...11 бар
Діапазон регулювання тиску	0.1 бар...10 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.05 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	9000 л/хв
Діапазон робочої напруги постійного струму	21.6 В...26.4 В
Максимальне споживання електроенергії	4.2 Вт 0.16 А
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Залишкова пульсація	10 %
Діапазон аналогового вхідного сигналу	0 - 10 V
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Ester oil < 0.1mg/m³, according to ISO 8573-1:2010 [---:2] Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	10 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	800 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:

Особливості	Значення
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній