

# Пневморозподільник VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8

Номер деталі: 8035224

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 2x3/2 закритий моностабільний                                                                                                 |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                                                                                   |
| Розмір клапана                                                   | 26.5 мм                                                                                                                       |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1000 л/хв                                                                                                                     |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | 1/4 NPT                                                                                                                       |
| Робоча напруга                                                   | Через електромагнітну котушку, замовляється окремо                                                                            |
| Робочий тиск                                                     | 0.25 МПа...1 МПа<br>2.5 бар...10 бар                                                                                          |
| Конструкція                                                      | Дискове сідло                                                                                                                 |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                                                                                             |
| Дозвіл                                                           | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                     |
| Номінальний розмір                                               | 6.9 мм                                                                                                                        |
| Вихлопна функція                                                 | З можливістю дроселювання                                                                                                     |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                                                                                        |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                                                                     |
| Допоміжне ручне керування                                        | З блокуванням<br>Без фіксації                                                                                                 |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                                                                                         |
| Контроль подачі повітря                                          | Внутрішнє                                                                                                                     |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                                                                                 |
| Перекриття                                                       | негативне перекривання                                                                                                        |
| b значення                                                       | 0.4                                                                                                                           |
| Значення C                                                       | 4.5 л/с-бар                                                                                                                   |
| Час відключення                                                  | 25 мс                                                                                                                         |
| Час увімкнення                                                   | 10 мс                                                                                                                         |
| Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0           | 2000 мс                                                                                                                       |
| Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом            | 3600 мс                                                                                                                       |
| Характеристики котушки                                           | Див.: котушка, замовляється окремо                                                                                            |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                               |
| Стійкість до вібрації                                            | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |

| Особливості                             | Значення                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ударостійкість                          | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 |
| Клас корозійної стійкості (CRC)         | 2 - помірний вплив корозії                                                              |
| Відповідність LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Клас "чистої кімнати"                   | Клас 6 згідно з ISO 14644-1                                                             |
| Температура середовища                  | -5 °C...60 °C                                                                           |
| Середовище пілота                       | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Температура навколишнього середовища    | -5 °C...60 °C                                                                           |
| Вага продукту                           | 312 г                                                                                   |
| Тип кріплення                           | на мотнажній плиті<br>з наскрізним отвором<br>за бажанням:                              |
| Під'єднання вентиляційного отвору       | Без каналу                                                                              |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 82 | 10-32UNF-2B                                                                             |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 84 | 10-32 UNF-2B                                                                            |
| Пневматичний порт 1                     | 1/4 NPT                                                                                 |
| Пневматичне з'єднання 2                 | 1/4 NPT                                                                                 |
| Пневматичний порт 3                     | 1/4 NPT                                                                                 |
| Пневматичне з'єднання 4                 | 1/4 NPT                                                                                 |
| Пневматичне з'єднання 5                 | 1/4 NPT                                                                                 |
| Інформація про матеріали                | Відповідно до RoHS                                                                      |
| Матеріальні ущільнення                  | HNBR<br>NBR<br>TPE-U (PU)                                                               |
| Матеріал корпусу                        | Алюміній литий під тиском<br>Пофарбований                                               |
| Матеріал гвинтів                        | Оцинкована сталь                                                                        |