

Вісь з гвинтовою передачею ELGA-BS-KF-80-600-0H-20P-ML

Номер деталі: 8041834

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	600 мм
Розмір	80
Резерв ходу	0 мм
діаметр шпинделя	15 мм
Крок шпинделя	20 мм/об
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід Кульогвинтова передача
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Тип гвинта	Кульогвинтова передача
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення	інкрементальний
Максимальне прискорення	15 м/с ²
Макс. швидкість обертання	3000 об/хв
Максимальна швидкість	1 м/с
Точність повторюваності	±0,02 мм
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	310000 мм ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	977000 мм ⁴
Обертовий момент без навантаження на максимальній швидкості переміщення	0.6 Н·м
Крутний момент без навантаження при мінімальній швидкості руху	0.35 Н·м
Максимальна сила Fy	2500 Н
Максимальна сила Fz	3050 Н
Максимальна сила Fy загальна вісь	2500 Н
Максимальна сила Fz загальна вісь	3050 Н
Fy з теоретичним терміном служби 100 км (чисте використання)	9200 Н

Особливості	Значення
Fz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з точки зору керівництва)	11224 Н
Максимальний момент Mx	36 Н·м
Max. Moment My	228 Н·м
Максимальний момент Mz	228 Н·м
Максимальний момент Mx загальна вісь	36 Н·м
Максимальний момент Моя загальна вісь	228 Н·м
Макс. момент Mz габаритна вісь	228 Н·м
Mx з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи напрямної)	132 Н·м
My з теоретичним терміном служби 100 км (перспективно)	839 Н·м
Mz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи напрямної)	839 Н·м
Відстань поверхні ковзання до центру направляючої	60 мм
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	250 Н
Максимальна сила подачі Fx	1600 Н
Обертовий момент інерції It	67300 мм ⁴
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.346 кг·см ²
Момент інерції маси JL на кг корисного вантажу	0.1013 кг·см ²
Момент інерції маси JO	0.097 кг·см ²
Постійна подача	20 мм/об
Еталонний термін служби	5000 км
Рухома маса	1370 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	46.5 г
Динамічнз згинання (навантаження в руху)	0,05% довжини осі, максимум 0,5 мм
Статичний прогин (навантаження в зупинці)	0,1% довжини осі
Матеріал торцевої кришки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисної стрічки	Стрічка з нержавіючої сталі
Матеріал кришки привода	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал напрямної каретки	Сталь
Матеріал напрямної рейки	Сталь
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал гайки шпинделя	Сталь
Матеріал шпинделя	Сталь