

Пневморозподільник VZWD-B-L-M22C-M-G14-15-V-30-2A-A1-30

Номер деталі: 8214520

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	G1/4
Електричне підключення	Форма А Роз'єм Відповідно до EN 175301-803 квадратна форма
Номінальний розмір	1.5 мм
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Допоміжне ручне керування	Немає
Напрямок потоку	Не реверсивні
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] інертні гази Мінеральна олива Вода Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Різниця тиску	0 МПа 0 бар
Різниця тисків	0 psi
Характеристики котушки	110 В змінного струму: 50/60 Гц, потужність споживання 20,0 ВА, потужність утримання 15,0 ВА
Клас ізоляції	F
Допустимі коливання напруги	+15 % / -10 %
Робочий цикл	100%
Тип скидання	Пружина механічна

Особливості	Значення
Тип контролю	прямий
Тиск робочого середовища	0 МПа...3 МПа 0 бар...30 бар 0 psi...435 psi
Максимальна в'язкість	25 мм²/с
Температура середовища	-10 °C...140 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Швидкість потоку Kv	0.07 м³/год
Час увімкнення	8 мс
Час відключення	25 мс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Латунь
Номер матеріалу корпусу	CW617N
Матеріальні ущільнення	FPM
Вага продукту	300 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії