


Розподільник з роликовим важелем VMEF-RT-M32-M-G14

Номер деталі: 8047095

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Ширина	20 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	870 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Конструкція	роликовий важіль Дискове сидло
Тип скидання	Пружина механічна
Максимальний ліміт ходу (жорсткий)	6.3 мм
Номінальний розмір	6 мм
Примітка до застосування	2ризик застрягання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	нульове перекриття
Максимальна швидкість спрацювання з бічним приводом	1.4 м/с
Максимальна частота перемикачів	3 Гц
Кут кулачка	30 град.
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Вплив тепла на зношування
Сила приведення в дію	35.2 Н

Особливості	Значення
Вага продукту	204 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення привода	Оцинкована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав