

Пневморозподільник VZWD-B-L-M22C-M-G18-52-V-36-3A-A1-10-R1

Номер деталі: 8214581

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	G1/8
Електричне підключення	Форма А Роз'єм Відповідно до EN 175301-803 квадратна форма
Номінальний розмір	5.2 мм
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Допоміжне ручне керування	Немає
Напрямок потоку	Не реверсивні
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] інертні гази Мінеральна олива Вода Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Різниця тиску	0 МПа 0 бар
Різниця тисків	0 psi
Характеристики котушки	220/230 В змінного струму: 50/60 Гц, потужність споживання 40,0 ВА, потужність утримання 30,0 ВА
Клас ізоляції	Н
Допустимі коливання напруги	+15 % / -10 %
Робочий цикл	100%
Тип скидання	Пружина механічна

Особливості	Значення
Тип контролю	прямий
Тиск робочого середовища	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Максимальна в'язкість	25 мм²/с
Температура середовища	-10 °C...140 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Швидкість потоку Kv	0.47 м³/год
Час увімкнення	8 мс
Час відключення	25 мс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4305
Матеріальні ущільнення	FPM
Вага продукту	440 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії