


Розподільник з роликовим важелем VMEF-RT-M32-M-G18

Номер деталі: 8049239

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Ширина	20 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	750 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Конструкція	роликовий важіль Дискове сідло
Тип скидання	Пружина механічна
Максимальний ліміт ходу (жорсткий)	6.3 мм
Номінальний розмір	5.6 мм
Примітка до застосування	2ризик застрягання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	нульове перекриття
Максимальна швидкість спрацювання з бічним приводом	1.4 м/с
Максимальна частота перемикачів	3 Гц
Кут кулачка	30 град.
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Вплив тепла на зношування
Сила приведення в дію	35.2 Н

Особливості	Значення
Вага продукту	209 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення привода	Оцинкована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав