

Круглий пневмоциліндр DPRA-N-3/4"-4-ME-N

Номер деталі: 8217834

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	4 дюйм
Ø поршня	3/4"
Різьба штока	1/4-28 UNF-2A
Демпфування	Без демпфування
Положення монтажу	Будь-який
Закінчення штока поршня	Зовнішня різьба
Конструкція	Поршень Шток поршня Профіль пневмоциліндра
Визначення положення	без
Захист перед обертанням/направляюча	Круглий поршневий шток
Робочий тиск	9.99 psi...150 psi
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-40 °F...300 °F
Вага продукту	0.45 lb
Пневматичне з'єднання	1/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу циліндра	високолегована нержавіюча сталь