

З'єднувальна втулка EAMC-H-30-10-GB16-12

Номер деталі: 8228659

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	12 мм
Розмір	30
Номінальна довжина	20,7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	3,2 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	11,5 Н·м
Вага продукту	24 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS