

Вісь з гвинтовою передачею ELGC-BS-KF-80-100-16P

Номер деталі: 8061498

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	100 мм
Розмір	80
Резерв ходу	0 мм
Люфт на поверненні	0.15 мм
діаметр шпинделя	16 мм
Крок шпинделя	16 мм/об
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна прямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід Кулькогвинтова передача
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Тип гвинта	Привід з кулькогвинтовою передачею
Визначення положення	Для безконтактних датчиків для індуктивних датчиків
Максимальне прискорення	15 м/с ²
Макс. швидкість обертання	3750 об/хв
Максимальна швидкість	1 м/с
Точність повторюваності	±0,01 мм
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	2 мДж
Зверніть увагу на енергію удару в кінцевому положенні	При максимальній базовій швидкості руху 0,01 м/с
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Іу	1370000 мм ⁴

Особливості	Значення
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	1660000 мм ⁴
Обертовий момент без навантаження на максимальній швидкості переміщення	0.396 Н·м
Крутний момент без навантаження при мінімальній швидкості руху	0.095 Н·м
Максимальна сила Fy	5543 Н
Максимальна сила Fz	5543 Н
Максимальна сила Fy загальна вісь	900 Н
Максимальна сила Fz загальна вісь	2700 Н
Fy з теоретичним терміном служби 100 км (чисте використання)	20400 Н
Fz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з точки зору керівництва)	20400 Н
Максимальний момент Mx	59.8 Н·м
Max. Moment My	56.2 Н·м
Максимальний момент Mz	56.2 Н·м
Максимальний момент Mx загальна вісь	59.8 Н·м
Максимальний момент My загальна вісь	56.2 Н·м
Макс. момент Mz габаритна вісь	56.2 Н·м
Mx з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи прямої)	220 Н·м
My з теоретичним терміном служби 100 км (перспективно)	207 Н·м
Mz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи прямої)	207 Н·м
Відстань поверхні ковзання до центру направляючої	72.5 мм
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	500 Н
Максимальна сила подачі Fx	350 Н
Обертовий момент інерції It	90500 мм ⁴
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.35257 кг·см ²
Момент інерції маси JL на кг корисного вантажу	0.064846 кг·см ²
Момент інерції маси JO	0.07856 кг·см ²
Постійна подача	16 мм/об
Еталонний термін служби	5000 км
Міжсервісний інтервал	Довічне змащування
Рухомі маса	978 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	88 г
Динамічне згинання (навантаження в руху)	0,05% довжини осі, максимум 0,5 мм
Статичний прогин (навантаження в зупинці)	0,1% довжини осі
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	T46
Матеріал торцевої кришки	Алюміній литий під тиском, пофарбований
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисної стрічки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кришки приводу	Алюміній литий під тиском, пофарбований
Матеріал прямої каретки	Сталь
Матеріал прямої рейки	Сталь
Матеріал каретки	Алюміній литий під тиском
Матеріал гайки шпинделя	Сталь
Матеріал шпинделя	Сталь