


Блок підготовки стисненого повітря MSB4-1/4:1:13

Номер деталі: 8233006

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	волоконний фільтр
Максимальна об'єм конденсату	19 мл
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
Робочий тиск	0 МПа...1.4 МПа 0 бар...14 бар 0 psi...203 psi
Максимальний нормальний потік	360 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	400 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC