

Блок підготовки стисненого повітря MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Номер деталі: 8233010

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачинається за допомогою аксесуарів
Конструкція	Регулятор тиску без манометра
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Робочий тиск	0.08 МПа...1.4 МПа 0.8 бар...14 бар 11.6 psi...203 psi
Діапазон регулювання тиску	0.03 МПа...0.7 МПа 0.3 бар...7 бар 4.35 psi...101.5 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	490 г
Тип кріплення	З монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском