


Блок підготовки стисненого повітря MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Номер деталі: 8233012

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Модуль розгалуження Клапан плавного пуску Відсічний клапан Відсічний клапан/фільтр-регулятор
Максимальна об'єм конденсату	19 мл
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.45 МПа...1.4 МПа 4.5 бар...14 бар 65.25 psi...203 psi
Діапазон регулювання тиску	0.4 МПа...1.2 МПа 4 бар...12 бар 58 psi...174 psi
Максимальний нормальний потік	450 л/хв
Характеристики котушки	24 V DC: 1,5 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Особливості	Значення
Температура середовища	-10 °С...60 °С
Температура навколишнього середовища	-10 °С...60 °С
Вага продукту	1500 г
Тип кріплення	З монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/4
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC