


Блок підготовки стисненого повітря MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Номер деталі: 8233029

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Модуль розгалуження
Максимальна об'єм конденсату	38 мл
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.45 МПа...1.8 МПа 4.5 бар...18 бар 65.25 psi...261 psi
Діапазон регулювання тиску	0.4 МПа...1.2 МПа 4 бар...12 бар 58 psi...174 psi
Максимальний нормальний потік	1500 л/хв
Характеристики котушки	24 V DC: 1,5 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C

Особливості	Значення
Вага продукту	3780 г
Тип кріплення	З монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/2
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC