

Блок підготовки стисненого повітря MSB6-AGE:J1:M1-WP

Номер деталі: 8233044

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор-мастило
Максимальна об'єм конденсату	38 мл
Ступінь фільтрації	40 мкм
Максимальна кількість мастила	75 см³
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.15 МПа...2 МПа 1.5 бар...20 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...12 бар
Максимальний нормальний потік	3700 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [:-:4:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1930 г
Тип кріплення	З монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичне з'єднання 2	G3/4

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC