


Mô-đun nâng xoay EHMB-20-200

Số bộ phận: 1107097

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø bánh răng truyền động	6 mm
Hành trình làm việc	0 mm...200 mm
Kích thước	20
Góc quay	vô tận
Bước đai răng	2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Loại bánh răng	Bộ truyền dây đai răng
Cấu trúc xây dựng	Mô-đun nâng quay cơ điện với dây đai răng
Tỉ số truyền	4,5:1
Phát hiện vị trí	cho cảm biến cảm ứng
Tốc độ đầu ra tối đa	300 1/phút
Tốc độ đầu vào tối đa	1350 1/phút
Tốc độ tối đa	1.5 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,03°
Mức áp suất âm thanh	54 dB(A)
Lưu ý về mức áp suất âm thanh	với nắp: 57 [dB (A)]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men quán tính khối lượng	1000 kgcm²
Mô men xoắn truyền động tối đa	3.15 N m
Mô-men truyền động cực đại	0.7 N m
Lực nạp tối đa Fx	480 N
mô-men xoắn truyền động không tải	0.07 N m
Trị số chuẩn tải trọng có ích, ngang	3000 g
Giá trị tham chiếu tải trọng, theo chiều dọc	3000 g
trọng lượng sản phẩm	1851 g
Khối lượng di chuyển	885 g
Vật liệu trực đầu ra	Thép
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu mặt bích	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu trục truyền động	thép hợp kim không gỉ

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu bản ghi	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu gá	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đai răng	Polychloroprene với sợi thủy tinh