

# Привід кульового крану VZBM-A-11/4"-RP-25-D-2-B2-PA10

Номер деталі: 8070239

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                                 | 2-ходовий кульовий клапан<br>Поворотний привід                                                                                               |
| Спосіб приведення в дію                     | пневматичний                                                                                                                                 |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                                                                                                    |
| Тип кріплення                               | Монтаж в лінію                                                                                                                               |
| Під'єднання технологічного клапана          | Rp1 1/4                                                                                                                                      |
| Індикатор положення перемикача              | Напрямок прорізу = напрямок потоку                                                                                                           |
| Номінальний розмір DN                       | 32                                                                                                                                           |
| Робочий тиск                                | 5.5 бар...8 бар                                                                                                                              |
| Номінальний тиск арматури PN                | 25                                                                                                                                           |
| Середовище                                  | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>інертні гази<br>Вода - не водяна пара<br>Нейтральні рідини                                 |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                       |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Точка роси щонайменше на 10 °C нижче температури навколишнього середовища<br>Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Температура середовища                      | -15 °C...90 °C                                                                                                                               |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...80 °C                                                                                                                               |
| Швидкість потоку Kv                         | 84 м³/год                                                                                                                                    |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                                                                           |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                                                                                                                          |
| Матеріал корпусу                            | Нікельована латунь                                                                                                                           |
| Номер матеріалу корпусу                     | CW617N                                                                                                                                       |
| Матеріальні ущільнення                      | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                                                                                                          |
| Матеріал кулі                               | хромована латунь,                                                                                                                            |
| Номер матеріалу кулі                        | CW614N                                                                                                                                       |
| Матеріал валу                               | Латунь                                                                                                                                       |
| Номер матеріалу валу                        | CW614N                                                                                                                                       |

| Особливості                     | Значення                 |
|---------------------------------|--------------------------|
| Вага продукту                   | 1711 г                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |