

Cuộn điện từ
MSN1W-110AC-OD
Số bộ phận: 123061

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Thời gian siết tối thiểu	10 ms
Thời gian bật	100%
hệ số công suất cos {phi}	0.7
Giá trị đặc trưng cuộn dây	110 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 7,5 VA, nguồn giữ 5,0 VA 110 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 5,0 VA, nguồn giữ 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 5,0 VA, nguồn giữ 3,7 VA
Dao động điện áp cho phép	với 50Hz ±10 % ở 60Hz -10...+20 %
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Cơ quan cấp chứng chỉ	DNV-TAA000032X
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	80 g
Cổng nối điện	3 chân Dạng A theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn	mắc kẹt với kẹp giữ lại với phụ kiện
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Thép
Vật liệu cuộn dây	Đồng