


Bộ truyền động xoay
DSM-25-270-HD-A-B
Số bộ phận: 1369112

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Góc xoay	0 °...270 °
Bán kính dừng cho phép	21 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Cánh xoay
Phát hiện vị trí	không có
Áp suất vận hành	0.2 MPA...1 MPA 2 bar...10 bar
Tần số xoay tối đa ở 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	320 N
Lực dọc trục tối đa	350 N
Lực hướng tâm tối đa	450 N
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	5 N m
trọng lượng sản phẩm	950 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu trực truyền động	Thép mạ niken
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn