

Xy lanh dẹt DZH-32-40-PPV-A

Số bộ phận: 14042

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	40 mm
Ø pít tổng	32 mm đường kính tương đương
Ren thanh pít tổng	M10x1,25
Góc xoay tối đa của thanh piston +/-	1.7 °
Đệm	Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Pít tổng Cần piston
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	thanh pít-tổng một mặt
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Pít-tổng bầu dục
Áp suất vận hành	0.06 MPA...1 MPA 0.6 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Chiều dài đệm	19 mm
Mô-men xoắn cực đại của thiết bị chống quay	1 N m
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	415 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	483 N
Khối lượng di chuyển	161 g
trọng lượng sản phẩm	611 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	25 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	511 g
Kiểu gắn	tùy ý: với ren trong với phụ kiện
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu phủ	Nhôm
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm
Vật liệu con dấu piston	TPE-U(PU)
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim