

# Стопорний пневмоциліндр DFST-80-40-Y4-A-G2

Номер деталі: 8089685

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Крок                                           | 40 мм                                                                                 |
| Ø поршня                                       | 80 мм                                                                                 |
| Демпфування                                    | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін<br>Регульовані передні амортизатори |
| Положення монтажу                              | Бажано вертикально                                                                    |
| Режим роботи                                   | Двосторонньої дії<br>Витягування                                                      |
| Конструкція                                    | Шток з важелем перемикання                                                            |
| Визначення положення                           | Для безконтактних датчиків                                                            |
| Запит про положення похилого важеля            | для індуктивних датчиків                                                              |
| Захист перед обертанням/направляюча            | напрямний стрижень                                                                    |
| Робочий тиск                                   | 0.2 МПа...1 МПа<br>2 бар...10 бар                                                     |
| Робоче середовище                              | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                | 1 - низький опір корозії                                                              |
| Відповідність LABS                             | VDMA 24364 Зона III                                                                   |
| Температура навколишнього середовища           | 5 °C...60 °C                                                                          |
| Довжина амортизації                            | 20 мм                                                                                 |
| Допустима сила удару на витягнутий шток поршня | 6000 Н                                                                                |
| Вага продукту                                  | 6350 г                                                                                |
| Тип кріплення                                  | з наскрізним отвором                                                                  |
| Пневматичне з'єднання                          | G1/8                                                                                  |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                                                    |
| Матеріал покриття                              | Алюміній литий під тиском                                                             |
| Матеріальні ущільнення                         | NBR                                                                                   |
| Матеріал корпусу                               | Кований алюмінієвий сплав                                                             |
| Матеріал штока поршня                          | високолегована нержавіюча сталь                                                       |
| Матеріал ролика                                | POM                                                                                   |