


Công tắc áp suất PEV-W-S-LED-GH

Số bộ phận: 152616

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Kích thước đo	Áp suất tương đối
Phương pháp đo lường	Bộ chuyển đổi áp suất khí nén-điện
Dải đo áp suất	2 bar...8 bar
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Áp suất quá tải tối đa	20 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Nhiệt độ trung bình	0 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Chức năng phần tử chuyển mạch	Công tắc chuyển đổi
trễ	0.5 bar...2 bar
Tần số chuyển mạch tối đa	3 Hz
Dòng điện đầu ra tối đa	2500 mA
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104 Đường kính 8 mm, được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	4
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa chốt Khóa vít không thể xoay được
Cổng nối điện 1, kiểu gắn tương thích	Tương thích với khóa nhanh Tương thích với khóa vít có thể xoay
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ray DIN tùy ý:
Vị trí lắp đặt	bất kỳ

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối khí nén	M5
trọng lượng sản phẩm	56 g
Vật liệu vỏ	PA PET POM
Màng vật liệu	NBR
Hiển thị trạng thái chuyển mạch	Đèn LED màu vàng
Phạm vi cài đặt các giá trị ngưỡng	2 bar...8 bar
Mức độ bảo vệ	IP65
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III