



# Адаптер NEFM-REG6-K-0.5-B-R3G8

Номер деталі: 8097195

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Додаткові функції                                    | для акумулятора                                                     |
| Вага продукту                                        | 64 г                                                                |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою                                          |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                                                         |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                                             |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                                                               |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Схема підключення RE                                                |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 6                                                                   |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 4                                                                   |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                                                  |
| Електропідключення 2, проект                         | Прямокутник                                                         |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                                              |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                                                               |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | RJ45                                                                |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 8                                                                   |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 6                                                                   |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...30 В                                                          |
| Діапазон робочої напруги змінного струму             | 0 В...30 В                                                          |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 1.6 А                                                               |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 2 кВ                                                                |
| Екранування                                          | Так                                                                 |
| Довжина кабелю                                       | 0.5 м                                                               |
| Властивості кабелю                                   | Стандарт                                                            |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом                                         |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю            | 68 мм                                                               |
| Діаметр кабелю                                       | 6.8 мм                                                              |
| Склад кабелю                                         | 4 x (2 x 0,081 мм <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,205 мм <sup>2</sup> ) |

| Особливості                                 | Значення                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Номинальний переріз провідника              | 0.081 мм <sup>2</sup><br>0.205 мм <sup>2</sup><br>AWG24<br>AWG28 |
| Ступінь захисту                             | IP20                                                             |
| Примітка щодо ступеня захисту               | в змонтованому стані                                             |
| Температура навколишнього середовища        | -40 °C...80 °C                                                   |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EC RoHS                                         |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії                         |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                                              |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                               |
| Ступінь забруднення                         | 3                                                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                           |
| Матеріал оболонки кабелю                    | PVC                                                              |
| Колір оболонки кабелю                       | Чорний                                                           |
| Матеріал корпусу                            | PVC                                                              |
| Кольор корпусу                              | Сірий                                                            |
| Матеріал ізоляційного рукава                | PVC                                                              |