

Круглий пневмоциліндр DPRA-N-...-2"- -

Номер деталі: 8109554

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	0.0625 дюйм...12 дюйм
Ø поршня	2"
Різьба штока	1/2-20 UNF-2A
Демпфування	Без демпфування еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Поршень Шток поршня Профіль пневмоциліндра
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Варіанти	Кришка з шарнірною голівкою, повернута на 90° Кінцева кришка з кульовим шарніром і підшипниковою втулкою Торцева кришка з поворотним кріпленням з провушиною Зчищувач з NBR Подовжена зовнішня різьба штока поршня Подовжений шток поршня Кришка підшипника з кріпильною різьбою Аксіальне підключення стисненого повітря Бічне підключення стисненого повітря З захистом проти скручування Наскрізний поршневий шток Температурний діапазон від 0 до +150 °C Температурний діапазон від -40 до + 80 °C Поршневий шток на одному кінці
Робочий тиск	9.99 psi...150 psi
Режим роботи	Двосторонньої дії Штовхання Одиної дії Витягування
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії 4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-40 °F...300 °F
Вага продукту	1.04 lb...4.04 lb

Особливості	Значення
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав високолегована нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	FPM NBR
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу циліндра	Високолегована нержавіюча сталь