


**Xy lanh nhỏ gọn**  
**AEVU-12- -A-P-A-S6**  
Số bộ phận: 156310

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                               | Giá trị                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hành trình                                             | 1 mm...10 mm                                                  |
| Ø pít tổng                                             | 12 mm                                                         |
| Đệm                                                    | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu                       |
| Vị trí lắp đặt                                         | bất kỳ                                                        |
| Nguyên tắc vận hành                                    | nhấn<br>tác động đơn lẻ                                       |
| Đầu thanh piston                                       | Ren ngoài                                                     |
| Cấu trúc xây dựng                                      | Pít tổng<br>Cần piston                                        |
| Phát hiện vị trí                                       | cho các công tắc gần                                          |
| Các biến thể                                           | Vòng bít chịu nhiệt tối đa 120 °C                             |
| Áp suất vận hành                                       | 0.15 MPA...1 MPA<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi   |
| Môi chất vận hành                                      | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                  | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                   | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                         | 0 °C...120 °C                                                 |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối                   | 0.07 J                                                        |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng  | 59 N                                                          |
| Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm                 | 8 g                                                           |
| Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 2 g                                                           |
| Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm                   | 87 g                                                          |
| Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm           | 15 g                                                          |
| Kiểu gắn                                               | tùy ý:<br>với lỗ xuyên<br>với phụ kiện                        |
| Cổng nối khí nén                                       | M5                                                            |
| Vít cố vật liệu                                        | thép không gỉ hợp kim cao                                     |
| Vật liệu phủ                                           | Hợp kim nhôm rèn                                              |
| Con dấu động vật liệu                                  | FPM                                                           |
| Vật liệu thanh piston                                  | thép không gỉ hợp kim cao                                     |

| Đặc tính            | Giá trị          |
|---------------------|------------------|
| Vật liệu vỏ xy lanh | Hợp kim nhôm rèn |