


Пневмоострів VTSA-FB-AP

Номер деталі: 8130716

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Електричний контроль	Інтерфейс AP Fieldbus
Тип пневмоострову	44
Тип кріплення	Пряме кріплення через наскрізний отвір на DIN-рейку з аксесуарами На монтажній рамі міцно закручений з наскрізним отвором для гвинта M5 з аксесуарами з наскрізним отвором для гвинта M6 з аксесуарами з наскрізним отвором для гвинта M5 з наскрізним отвором для гвинта M6
Положення монтажу	будь-як, на H-рейці: горизонтально
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Зверніть увагу на температуру навколишнього середовища відповідно до IEC 61131-2:2017
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	5 - 90 % Не конденсується
Максимальна висота	3500 м
Примітка щодо максимальної висоти монтажу	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Зверніть увагу на температуру навколишнього середовища відповідно до IEC 61131-2:2017
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Робочий тиск	-0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	3 бар...10 бар
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS Без галогенів Не містить ефіру фосфорної кислоти
Конструкція пневмоострова	Модульні, змішані розміри клапанів

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	32
Максимальна кількість зон тиску	32
Спосіб приведення в дію	електричний
Функція клапана	2x2/2 закритий моностабільний 2x3/2 закритий моностабільний 2x пневморозподільники 3/2 2x3/2 відкритий/закритий моностабільний 5/2 бістабільний 5/2 бістабільна домінантна 5/2 моностабільний 5/2 моностабільний функція безпеки 5/3, з подачею живлення 5/3 вихлоп 5/3 закритий 5/3, під'єднання 4 під тиском, 2 вихлоп
Конструкція	поршневий золотник
Контроль подачі повітря	Зовнішній Внутрішнє
Придатність для вакууму	Так
Вихлопна функція	через дросельну плиту
Відображення стану сигналу	LED
Інформація про інтерфейс Fieldbus	Вся інформація, що стосується CPX-AP, може бути прочитана через інтерфейси Ethernet/підключення промислової мережі та змінена залежно від функції.
Інтерфейс Fieldbus, протокол	ACD (Address Conflict Detection) DLR (Device Level Ring) EtherCAT EtherCAT CoE EtherCAT Distributed Clocks (DC) EtherCAT EoE EtherCAT FoE EtherCAT Modular Device Profile (MDP) EtherNet/IP EtherNet/IP QoS EtherNet/IP Quickconnect LLDP MRP, MRPD (кільцеве резервування) Modbus/TCP (Modbus/UDP) PROFINET FSU PROFINET I&M0..3 PROFINET IRT PROFINET RT PROFINET Shared device Резервування системи S2 SNMP
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	2x розетка
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	M12x1, D-кодування згідно EN 61076-2-101 RJ45 згідно IEC 61076-3-117 (V14) SCRJ згідно IEC 61754-24-21
Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів	2 ...8
Зверніть увагу на входи	EP: 488 Byte Modbus: 4096 Byte
Електричне живлення, функція	Електроніка/давачі і вхідне навантаження та функціональне заземлення
Блок живлення, тип підключення	Роз'єм
Електропостачання, технологія підключення	7/8" згідно NFPA/T3.5.29 M12x1, L-кодування згідно EN 61076-2-111 M18x1 Push-pull згідно IEC 61076-3-126
Напруга живлення, кількість полюсів/проводів	4 ...5
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 В
Зверніть увагу на номинальну робочу напругу постійного струму	Захищена наднизька напруга згідно IEC 60204-1
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Номинальна робоча напруга DC, електроніка/датчики	24 В

Особливості	Значення
Допустимі коливання напруги електроніка/давачі	± 25 %
Усунення несправності мережі	10 мс
Електрична ізоляція між електронікою/давачами та навантаженням/клапанами	так
Захист від зворотної полярності	Так