



Кроковий двигун
EMMT-ST-87-S-RMB
Номер деталі: 8156190

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-15 °C...40 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	до 80°C зі зниженням на -2%/°C
Максимальна висота	4000 м
Примітка щодо максимальної висоти монтажу	тільки від 1.000 м зі зниженням номінальних характеристик -1,0% на 100 м
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 90 % Не конденсується
Відповідає стандарту	IEC 60034
Клас термічний згідно EN 60034-1	B
Максимальна температура намотування	130 °C
Клас рейтингу відповідно до EN 60034-1	S1
Моніторинг температури	Зчитування температури двигуна через BiSS-C
Конструкція двигуна згідно EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	IP40 для валу двигуна без радіального ущільнення вала IP65 для корпусу двигуна, з технологією підключення
Код інтерфейсу Motor Out	87A
Електричне підключення 1, тип підключення	гібридний роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M17x0,75
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	12
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Орган сертифікації	UL E342973
Номінальна робоча напруга постійного струму	48 В
кількість пар полюсів	50
Утримуючий момент двигуна	2400 Н·м
Номінальний крутний момент	1900 Н·м
Піковий обертовий момент	2700 Н·м
Номінальна швидкість обертання	800 об/хв
Макс. швидкість обертання	2200 об/хв
Максимальна механічна швидкість обертання	7000 об/хв
Кут кроку на повному кроці	1.8 град.
Допуск кута кроку	±5 %
Номінальна потужність двигуна	159 Вт
Безперервний струм зупинки	9500 А
Номінальний струм, двигун	7800 А
Піковий струм	12 А
Постійна двигуна	240 Н·м/А
Постійна напруга, фаза	15400 мВ·хв
Фаза опору обмотки	130 Ом
Індуктивність обмотки фази на окрему фазу (незв'язана))	350 мГн
Поздовжня індуктивність обмотки Ld (фаза)	560 мГн
Індуктивність шунта обмотки Lq (фаза)	350 мГн
Електрична стала часу	1750 мс
Теплова постійна часу	35 хв
Термічний опір	890 К/Вт
Вимірювальний фланець	250 x 250 x 15 мм, сталь
Загальний вихідний момент інерції	1.116 кг·см ²
Вага продукту	2890 г
Допустиме осьове навантаження на вал	60 Н
Допустиме радіальне навантаження на вал	220 Н
Давач положення ротора	Енкодер абсолютний багатооборотний
Давач положення ротора для позначення виробника	KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009
Датчик положення ротора, визначення абсолютного обертання	65536
Інтерфейс давача положення ротора	BiSS-C
Принцип вимірювання давачем положення ротора	магнітний
Датчик положення ротора, робоча напруга DC	14 В
Датчик положення ротора, діапазон робочої напруги DC	4750 В...15000 В
Датчик положення ротора, синус / косинус періодів на оберт	2
Давач положення ротора, значення положення за один оберт	131072
Роздільна здатність давача положення ротора	17 біт
Давач положення ротора, система вимірювання точності кута	-310 arcsec...310 arcsec
Утримуючий момент гальма	4260 Н·м
Робоча напруга DC , гальмо	24 В
Споживання електроенергії через гальмо	490 А
Споживана потужність гальм	12 Вт
Опір котушки гальма	49200 Ом
Індуктивність котушки гальмівної	110 мГн
Час відпускання гальма	44 мс
Час спрацювання гальма	110 мс

Особливості	Значення
Затримка реакції гальма DC	30 мс
Максимальна швидкість обертання без навантаження, гальмо	7000 об/хв
Максимально. Робота тертя за один процес гальмування	14000 Дж
Кількість аварійних зупинок на годину	1
Момент інерції маси, гальмо	0.11 кг·см ²
Цикли перемикання, гальмо утримання	10 million idle actuations (без тертя!)
MTTF, підкомпонент	20 років, давач положення ротора