

Затискний клапан VZQH-

Номер деталі: 8174234

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Пережимний клапан
Спосіб приведення в дію	Вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Затискне з'єднання згідно ASME-BPE типу A Затискач згідно DIN 32676 серії A G1/4 1/4 NPT
Номінальний розмір DN	6
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Напрямок потоку	Реверсивний
Тиск робочого середовища	0 МПа...0.6 МПа 0 бар...6 бар 0 psi...87 psi
Номінальний тиск арматури PN	10
Розривний тиск	1.6 МПа 232 psi
Тиск розриву	16 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:::1] Вода
Максимальна в'язкість	4000 мм²/с
Температура середовища	-5 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Температура зберігання	5 °C...30 °C
Швидкість потоку Kv	0.7 м³/год
Час увімкнення	1000 мс
Час відключення	1000 мс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь

Особливості	Значення
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріал кришки корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу кришки корпусу	1.4404 / AISI 316L
Матеріальні ущільнення	FPM HNBR
Матеріал запірного елементу	EPDM VMQ (силікон)
Вага продукту	370 г...427 г
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал