


Центруюча втулка ABAZ-G9-HD-10

Номер деталі: 8183327

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	2
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	6.5 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Високолегована нержавіюча сталь