

Колекторна плита VABX-A-P-BV-BH-RVGGGG

Номер деталі: 8188464

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	2
Ширина	12.55 мм
Стійкість до вібрацій	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Інтегрована функція	з модулем електричного з'єднання
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	4
Напрямок потоку	Реверсивний
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	4
Сумісний з	Пневмоострів VTUX-A-P
Придатність для вакууму	Так
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	690 л/хв
Розміри Ш x Д x В	50,05 мм x 104,3 мм x 43,1 мм
Ступінь забруднення	2
Дозвіл	Знак RCM
Знак KC	KC-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	136.2 г
Електричний контроль	Мільтипін
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення	Стягуюча шпилька
Пневматичне з'єднання 2	для картриджа 12 мм
Пневматичне з'єднання 4	для картриджа 12 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал монтажної плити	РА посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал захвату	POM
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайи	Високолегована нержавіюча сталь