


Адаптерна плита VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

Номер деталі: 8189575

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	960 1200 1440 1920 2300
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Адаптер для поворотного приводу
Підключення клапана відповідає стандарту	VDI/VDE 3845-1
Робочий тиск	0 МПа...0.9 МПа 0 бар...9 бар
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-40 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	4331 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	Конструкція плити, вентиляція
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований (20 мкм)
Матеріальні ущільнення	EPDM NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований (20 μm)
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь