



Вісь з зубчастим ременем ELGD-TB-KF-WD-100-1200-0H-L-PU2

Номер деталі: 8192380

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ефективний діаметр ведучої шестерні	26.74 мм
Робочий хід	1200 мм
Розмір	100
Резерв ходу	0 мм
Крок зубчастого ременя	3 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід із зубчастим ременем
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення	інкрементальний
Визначення положення	для індуктивних давачів
Максимальне прискорення	50 м/с ²
Максимальна швидкість	3 м/с
Точність повторюваності	±0,04 мм
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.75 мДж
Зверніть увагу на енергію удару в кінцевому положенні	При максимальній базовій швидкості руху 0,01 м/с
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	347100 мм ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	2268000 мм ⁴
Максимальний крутний момент приводу	3.2 Н·м
Максимальна сила Fy	4376 Н
Максимальна сила Fz	4286 Н
Максимальна сила Fy загальна вісь	3236 Н

Особливості	Значення
Максимальна сила Fz загальна вісь	2250 Н
Fy з теоретичним терміном служби 100 км (чисте використання)	18415 Н
Fz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з точки зору керівництва)	18415 Н
Максимальний опір зміщенню при холостому ході	29.9 Н
Максимальний момент Mx	130 Н·м
Max. Moment My	200 Н·м
Максимальний момент Mz	200 Н·м
Максимальний момент Mx загальна вісь	160 Н·м
Максимальний момент Mz загальна вісь	191 Н·м
Макс. момент Mz габаритна вісь	200 Н·м
Mx з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи напрямної)	645 Н·м
My з теоретичним терміном служби 100 км (перспективно)	720 Н·м
Mz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи напрямної)	720 Н·м
Відстань поверхні ковзання до центру направляючої	47 мм
Максимальна сила подачі Fx	240 Н
Обертний момент інерції It	108900 мм ⁴
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.2252 кг·см ²
Момент інерції маси JL на кг корисного вантажу	1.7876 кг·см ²
Момент інерції маси JO	2.9542 кг·см ²
Постійна подача	84 мм/об
Еталонний термін служби	5000 км
Міжсервісний інтервал	Довічне змащування
Рухома маса	1360 г
Вага продукту	3864 г
Основна вага при ході 0 мм	3864 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	55 г
Динамічне згинання (навантаження в руху)	0,05% довжини осі, максимум 0,5 мм
Статичний прогин (навантаження в зупинці)	0,1% довжини осі
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L38
Матеріал торцевої кришки	Алюмінієве кокільне лиття, фарбоване
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисної стрічки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кришки приводу	Алюмінієве кокільне лиття, фарбоване
Матеріал напрямної каретки	Сталь
Матеріал напрямної рейки	Сталь
Матеріал шківа	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал зубчастого ременя	Поліуретан зі сталевим шнуром