


Xy lanh dẫn hướng DFM-20-40-P-A-GF

Số bộ phận: 170843

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khoảng cách trọng tâm của tải trọng đến đầu chạc xs	50 mm
Hành trình	40 mm
Ø pít tông	20 mm
Chế độ hoạt động của bộ truyền động	Ách
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.2 MPA...1 MPA 2 bar...10 bar
Tốc độ tối đa	0.8 m/s
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Loại phòng sạch	Loại 7 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.2 N m
Lực tối đa Fy	709.3 N
Lực tối đa Fy tĩnh	709.3 N
Lực tối đa Fz	709.3 N
Lực tối đa Fz tĩnh	709.3 N
Thời điểm tối đa Mx	20.57 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	20.57 N m
Max. Moment My	16.31 N m
Thời điểm tối đa của tôi tĩnh	16.31 N m
Mô-men tối đa Mz	16.31 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	16.31 N m
Tải trọng mô men tối đa cho phép Mx tùy thuộc vào hành trình	4.21 N m
Tải trọng tối đa tùy thuộc vào hành trình ở một khoảng cách xác định xs	110 N

Đặc tính	Giá trị
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	141 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	188 N
Khối lượng di chuyển	552 g
trọng lượng sản phẩm	1070 g
kết nối thay thế	xem bản vẽ sản phẩm
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao