



Генератор вакууму OVPN-26-L2-PG14-G34-UA

Номер деталі: 8199149

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	2.6 мм
Ширина	60 мм
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий об'ємний потік всмоктування
Інтегрована функція	Глушник відкритий
Конструкція	Вакуумний генератор 2-ступеневий
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	0.5 МПа 5 бар
Робочий тиск для максимального об'єму всмоктування	72.5 psi
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Робочий тиск для максимального вакууму	0.79 МПа 7.9 бар 114.55 psi
Максимальний вакуум	81 %
Номінальний робочий тиск	0.6 МПа 6 бар 87 psi
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	626 л/хв
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	0.1 с
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рекомендація щодо очищення	Мильна вода (крім глушника)
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	65 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	915 г

Особливості	Значення
Тип кріплення	Пряме кріплення через наскрізний отвір З монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	G3/4
Матеріал з'єднувального болта	POM
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	PA-зміцнений
Матеріал корпусу	POM
Матеріал глушника	PA посилений Піна PU
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал випускного сопла	PA-зміцнений