

Цанговий фітинг NPQO-D-G14-Q8-P10

Номер деталі: 8203298

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	6.2 мм
Глибина введення трубки	17.6 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	O-подібне ущільнення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.09 МПа...2 МПа -0.9 бар...20 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.05 psi...290 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази Вуглекислий газ Повітря кисень азот
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	0 °C...120 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...120 °C
Біосумісність згідно стандартів	ISO18562
Повідомте про чистоту поверхні згідно стандарту	ASTM G93 ISO15001
Рівень домішок вуглеводнів максимальний	550 MGM
Максимальний момент дотягування	9 Н·м
Номінальний момент дотягування	8 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	15.75 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...248 °F
Колір розчепного кільця	білий
Матеріал цапфи з гвинтом	Високолегована нержавіюча сталь

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал різьбового ущільнення	FPM
Матеріал звільняючого кільця	PVDF
Матеріал ущільнювального кільця	FPM
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь
Кільце підтримки матеріалу	PVDF