


# Присоска з підключенням OGVN-20-A-U-M5-F

Номер деталі: 8204815

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компенсатор висоти для присоски                 | 4.6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номінальний розмір                              | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Діаметр присоски                                | 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Об'єм чаші присоски                             | 1.04 см³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Положення підключення                           | зверху                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Форма присоски                                  | круглі сильфони 1,5 гофри                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Робочий тиск                                    | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номінальний робочий тиск                        | -70 кПа<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Робоче середовище                               | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Відповідність LABS                              | VDMA 24364 Зона III                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Виятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Температура навколишнього середовища            | 10 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску  | 14.5 Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вага продукту                                   | 3.7 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип кріплення                                   | Через вакуумне під'єднання                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Приєднання вакууму                              | Внутрішня різьба M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Колір                                           | синій/блакитний                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Твердість по шкалі Shore                        | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Матеріал цапфи з гвинтом                        | Кований алюмінієвий сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Матеріал присоски                               | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |