


# Блок підготовки стисненого повітря MSB4-AGC:J120:M1-WP

Номер деталі: 8233019

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                      | 4                                                                                                              |
| Модельний ряд                               | PC                                                                                                             |
| Захист від спрацювання                      | Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів                                                |
| Положення монтажу                           | по вертикалі +/- 5°                                                                                            |
| Відведення конденсату                       | Відкручується вручну                                                                                           |
| Конструкція                                 | Фільтр-регулятор-мастило                                                                                       |
| Максимальна об'єм конденсату                | 19 мл                                                                                                          |
| Ступінь фільтрації                          | 40 мкм                                                                                                         |
| Максимальна кількість мастила               | 30 см³                                                                                                         |
| Функція регулятора                          | постійний тиск на виході<br>з попередньою компенсацією<br>З вторинним вихлопом<br>з функцією зворотного потоку |
| Кришка контейнера                           | Пластиковий захисний чохол                                                                                     |
| манометр                                    | з манометром                                                                                                   |
| Робочий тиск                                | 0.15 МПа...1.4 МПа<br>1.5 бар...14 бар                                                                         |
| Діапазон регулювання тиску                  | 1 бар...7 бар                                                                                                  |
| Максимальний нормальний потік               | 1400 л/хв                                                                                                      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [:-:4:-]<br>Інертні гази                                        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                                                     |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                              |
| Температура зберігання                      | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Клас чистоти повітря на виході              | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                |
| Температура середовища                      | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Вага продукту                               | 690 г                                                                                                          |
| Тип кріплення                               | З монтажним кронштейном                                                                                        |
| Пневматичний порт 1                         | G3/8                                                                                                           |
| Пневматичне з'єднання 2                     | G3/8                                                                                                           |

| Особливості            | Значення                  |
|------------------------|---------------------------|
| Матеріальні ущільнення | NBR                       |
| Матеріал фільтра       | PE                        |
| Матеріал корпусу       | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал ємності       | PC                        |