


# Xy lanh hành trình ngắn AEVC-6-10-P

Số bộ phận: 188059

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                               | Giá trị                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hành trình                                             | 10 mm                                                         |
| Ø pít tổng                                             | 6 mm                                                          |
| Lực hồi vị của lò xo khi thanh piston được rút lại     | 3 N                                                           |
| Đệm                                                    | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu                       |
| Vị trí lắp đặt                                         | bất kì                                                        |
| Nguyên tắc vận hành                                    | nhấn<br>tác động đơn lẻ                                       |
| Cấu trúc xây dựng                                      | Pít tổng<br>Cần piston                                        |
| Phát hiện vị trí                                       | không có                                                      |
| Áp suất vận hành                                       | 0.25 MPA...0.8 MPA<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi  |
| Môi chất vận hành                                      | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                  | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                   | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                      |
| Tuân thủ LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                         | -20 °C...80 °C                                                |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), lưuồng | 11 N                                                          |
| Khối lượng di chuyển                                   | 1.4 g                                                         |
| trọng lượng sản phẩm                                   | 11 g                                                          |
| Kiểu gắn                                               | với lỗ xuyên<br>với phụ kiện<br>tùy ý:                        |
| Cổng nối khí nén                                       | M3                                                            |
| Ghi chú vật liệu                                       | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu phủ                                           | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa                                  |
| Vật liệu của phốt                                      | NBR<br>TPE-U (PU)                                             |
| Vật liệu vỏ                                            | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa                                  |
| Vật liệu thanh piston                                  | thép hợp kim                                                  |