


Клапан швидкого вихлопу SE-1/2-B

Номер деталі: 9688

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	швидкий вихлоп
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальна номінальна швидкість витрати 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)	6480 л/хв
Нормальний номінальний потік аерації 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)	4560 л/хв
Робочий тиск	0.3 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-20 °C...75 °C
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номінальний розмір	15 мм
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...75 °C
Вага продукту	200 г
Пневматичний порт 3	G1/2
Матеріальні ущільнення	NBR