

# Giác hút chân không ESS-20-SF

Số bộ phận: 189297

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bán kính phối tối thiểu             | 60 mm                                                       |
| Chiều rộng định mức                 | 3 mm                                                        |
| đường kính cốc hút                  | 20 mm                                                       |
| Thể tích cốc hút                    | 0.318 cm <sup>3</sup>                                       |
| Vị trí kết nối                      | bên trên                                                    |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kỳ                                                      |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ          | Kích thước 4                                                |
| Hình dạng giác hút                  | tròn phẳng                                                  |
| Áp suất vận hành                    | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa         | -70 kPa                                                     |
| Áp suất vận hành định mức           | -0.7 bar                                                    |
| định mức áp suất làm việc           | -10.15 psi                                                  |
| Môi chất vận hành                   | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]              |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                    |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-A1-L                                              |
| Phù hợp với thực phẩm               | xem thông tin tài liệu bổ sung                              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -10 °C...200 °C                                             |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 16.3 N                                                      |
| Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức | 15.5 N                                                      |
| trọng lượng sản phẩm                | 6.4 g                                                       |
| Kiểu gắn                            | Qua cổng nối chân không                                     |
| Giác hút chân không                 | M6                                                          |
| Màu sắc                             | xám                                                         |
| Độ cứng Shore                       | 60 +/- 5                                                    |
| Vật liệu ngỗng vận vít              | Đồng thau mạ niken<br>Thép, mạ kẽm và mạ crom               |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                               |
| Vật liệu giác hút                   | FPM                                                         |