

**Đầu nối ren khí dạng L**  
**QSLV-M5-6**  
Số bộ phận: 190666

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn                                                            |
| Chiều rộng định mức                             | 1.8 mm                                                                |
| Loại đệm kín trên ngông vặn vít                 | Vòng đệm                                                              |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                                |
| Thiết kế                                        | Hình chữ L                                                            |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                    |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo                                                    |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...0.6 MPA<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi     |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.095 MPA...1.4 MPA<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 50 °C                                   |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá) |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                             |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                              |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Loại phòng sạch                                 | Loại 4 theo ISO 14644-1                                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...80 °C                                                        |
| Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa                | 1.2 N m                                                               |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa        | ± 20 %                                                                |
| trọng lượng sản phẩm                            | 8.3 g                                                                 |
| Kiểu gắn                                        | Vít rỗng có hình lục giác bên ngoài                                   |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài M5                                                          |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm                                      |
| Màu vòng nhà                                    | màu xanh dương                                                        |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                         |
| Vật liệu vỏ                                     | PBT                                                                   |
| Vật liệu vít rỗng                               | Đồng thau, mạ niken                                                   |
| Vật liệu vòng nhà                               | POM                                                                   |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR                                                                   |

| Đặc tính              | Giá trị                   |
|-----------------------|---------------------------|
| Đoạn kẹp ống vật liệu | thép không gỉ hợp kim cao |