

# Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-14-E-D-E-L

Số bộ phận: 1320768

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | 14                                                            |
| Hành trình của kẹp dạng ống thổi                           | 7 mm                                                          |
| Đường kính kẹp tối thiểu                                   | 15 mm                                                         |
| Đường kính kẹp tối đa                                      | 19.5 mm                                                       |
| Vị trí lắp đặt                                             | bất kì                                                        |
| Nguyên tắc vận hành                                        | tác động đơn lẻ<br>đóng                                       |
| Chức năng kẹp                                              | Thích ứng                                                     |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Màng co<br>chuỗi chuyển động cưỡng bức                        |
| Dẫn hướng                                                  | Dẫn hướng cơ bản                                              |
| Phát hiện vị trí                                           | không có                                                      |
| Áp suất vận hành                                           | 5 bar...8 bar                                                 |
| đặt lại áp suất                                            | 1 bar                                                         |
| Tần số làm việc tối đa của kẹp                             | 4 Hz                                                          |
| Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)           | 20 ms                                                         |
| Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)         | 40 ms                                                         |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                       | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364 Vùng III                                            |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | 5 °C...60 °C                                                  |
| khoảng thời gian thay thế trung bình cho kẹp dạng ống thổi | 0.5 triệu lượt                                                |
| Hướng dẫn giá trị tải trọng                                | 0.15 kg                                                       |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 17 g                                                          |
| Kiểu gắn                                                   | với ren ngoài<br>với đai ốc khóa<br>tùy ý:                    |
| Cổng nối khí nén                                           | M5                                                            |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Ống thổi vật liệu                                          | EPDM                                                          |
| Vật liệu vỏ                                                | Nhôm<br>anốt hóa                                              |

