


**Giác hút không gồm đầu nối**  
**ESV-50-BU**  
Số bộ phận: 191064

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                            | Giá trị                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Độ bù chiều cao cốc hút             | 11 mm                                                       |
| Bán kính phôi tối thiểu             | 150 mm                                                      |
| đường kính cốc hút                  | 50 mm                                                       |
| Thể tích cốc hút                    | 14.23 cm <sup>3</sup>                                       |
| Vị trí kết nối                      | bên trên                                                    |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kỳ                                                      |
| Hình dạng giác hút                  | ống thổi gấp tròn 1,5 lần                                   |
| Áp suất vận hành                    | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa         | -70 kPa                                                     |
| Áp suất vận hành định mức           | -0.7 bar                                                    |
| định mức áp suất làm việc           | -10.15 psi                                                  |
| Môi chất vận hành                   | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]               |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364 Vùng III                                          |
| Phù hợp với thực phẩm               | xem thông tin tài liệu bổ sung                              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -20 °C...60 °C                                              |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 72.6 N                                                      |
| trọng lượng sản phẩm                | 13.9 g                                                      |
| Màu sắc                             | màu xanh dương                                              |
| Độ cứng Shore                       | 60 +/- 5                                                    |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                               |
| Vật liệu giác hút                   | NGUYÊN CHẤT                                                 |