


Giác hút không gồm đầu nối
ESV-50-CN
Số bộ phận: 191077

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	17.5 mm
Bán kính phôi tối thiểu	180 mm
đường kính cốc hút	50 mm
Thể tích cốc hút	38.92 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 3,5 lần
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-70 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	63.4 N
trọng lượng sản phẩm	21.3 g
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	50 +/- 5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NBR