


Mô đun kẹp
EV-20/180-5
Số bộ phận: 13293

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	5 mm
Bề mặt kẹp	20x180
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.6 MPA 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 5% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	270 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Màng vật liệu	TPE-U (PU)